

微型光纤照射头专用光源 HLV2-22-NR-3W series

有关产品的详细内容, 请访问本公司网站。

您也可在智能手机、移动电话上浏览。



日语)
<http://www.ccs-inc.co.jp/lnk/qr/hlv2-22-nr-3w>



英语)
<http://www.ccs-grp.com/lnk/qr/hlv2-22-nr-3w>

采用独创的光学设计, 照射高输出的点光。



■与 HFS-14-500 的连接例



■与 HFR-25-30 的连接例




特点

可简单地装卸微型光纤照射头专用光源。
进行被测物体成像时, 通过选择最适合的发光颜色, 实现精确的特征提取。

提供特殊定制。
请随时进行咨询。

- 变更形状
- 提高亮度
- 变更波长等



HFS/HFR 附件: 连接适配器 (AD-HFS-14)

适用于微型光纤照射头的光源



微型光纤照射头产品页面 ▶ P.153

适用于全色混合单元的光源



全色混合单元产品页面 ▶ P.158

产品阵容一览

| 型号 | LED发光颜色 | 消耗功率 | 发光峰值波长 / 相关色温 | 选件 | 延长线缆 | 推荐电源 | 重量 |
|-----------------|---------|-------|---------------|----|---|---|------|
| HLV2-22RD-NR-3W | 红色 | 2.8 W | 645 nm | — | FCB ^{※2} 单通道线缆 FRCB 机器人线缆 | PD3 ^{※1} CC-PJ-0707 PJ PJ2 | 37 g |
| HLV2-22SW-NR-3W | 白色 | | 5,300 K | | | | |
| HLV2-22BL-NR-3W | 蓝色 | | 465 nm | | | | |
| HLV2-22GR-NR-3W | 绿色 | | 520 nm | | | | |

※1. PD3-3024-3 系列、PD3-5024-3 系列不支持。
※2. 型号末尾-ME7/EL2/PF/PF-EL9除外。

LED 特性: 光谱 ▶ P.314

延长线缆 ▶ P.296

选定电源指南 ▶ P.239

电源规格一览 ▶ P.241

注意事项

- 使用时, 请勿连接超过 5m 的延长线缆。希望使用超过 5m 的线缆时, 请向本公司销售部门进行咨询。
- 不能使用分支线缆。请使用 FCB 系列 (单通道线缆) 或 FRCB 系列 (机器人线缆)。

外形尺寸图 (mm)

HLV2-22RD-NR-3W / SW-NR-3W / BL-NR-3W / GR-NR-3W

